

**DUO-LOCK cilindrični produžetak, čelik, dugi Cilindrična drška, DUO-LOCK prihvat: DL12****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	220374 DL12
GTIN	4034221149923
Razred artikla	26Y

**Opis****Izvedba:**

S oblogom za optimalno stezanje i otpuštanje.

**Tehnički opis**

Ukupna duljina	120 mm
Ø D <sub>2</sub>	11,5 mm
L <sub>2</sub>	6 mm
Ø drške D <sub>s</sub>	12 mm
preporučeni okretni moment	30 Nm
DUO-LOCK prihvat	DL12
Unutarnje hlađenje	da
Vrsta proizvoda	Prihvat za vijčano glodalo