

**DUO-LOCK cilindrični produžetak, čelik, kratki Cilindrična drška, DUO-LOCK prihvat: DL12****Podaci za narudžbu**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe  | 220372 DL12   |
| GTIN           | 4034221149893 |
| Razred artikla | 26Y           |

**Opis****Izvedba:**

S oblogom za optimalno stezanje i otpuštanje.

**Tehnički opis**

|                            |                            |
|----------------------------|----------------------------|
| Ø D <sub>2</sub>           | 11,5 mm                    |
| Ukupna duljina             | 60 mm                      |
| L <sub>2</sub>             | 6 mm                       |
| preporučeni okretni moment | 30 Nm                      |
| Ø drške D <sub>s</sub>     | 12 mm                      |
| DUO-LOCK prihvat           | DL12                       |
| Unutarnje hlađenje         | da                         |
| Vrsta proizvoda            | Prihvat za vijčano glodalo |