

**DUO-LOCK konusni produžetak, čelik, kratki SAFE-LOCK, DUO-LOCK prihvat / Ø DS: DL12/20****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	220376 DL12/20
GTIN	4034221150004
Razred artikla	26Y

Opis**Izvedba:**

S oblogom za optimalno stezanje i otpuštanje.

Tehnički opis

Ukupna duljina	105 mm
Ø D ₂	11,5 mm
preporučeni okretni moment	30 Nm
Ø drške D _s	20 mm
DUO-LOCK prihvat	DL12
Unutarne hlađenje	da
Vrsta proizvoda	Prihvat za vijčano glodalo