

**DUO-LOCK konusni produžetak, čelik, kratki SAFE-LOCK, DUO-LOCK prihvati / Ø DS: DL12/16****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	220376 DL12/16
GTIN	4034221129581
Razred artikla	26Y

Opis**Izvedba:**

S oblogom za optimalno stezanje i otpuštanje.

Tehnički opis

Ø D ₂	11,5 mm
Ukupna duljina	80 mm
preporučeni okretni moment	30 Nm
Ø drške D _s	16 mm
DUO-LOCK prihvati	DL12
Unutarne hlađenje	da
Vrsta proizvoda	Prihvati za vijčano glodalo