

**DUO-LOCK konusni produžetak, čelik, kratki SAFE-LOCK, DUO-LOCK prihvati / Ø DS: DL10/16****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	220376 DL10/16
GTIN	4034221149930
Razred artikla	26Y

Opis**Izvedba:**

S oblogom za optimalno stezanje i otpuštanje.

Tehnički opis

Ukupna duljina	90 mm
Ø D ₂	9,6 mm
Ø drške D _s	16 mm
preporučeni okretni moment	20 Nm
DUO-LOCK prihvati	DL10
Unutarnje hlađenje	da
Vrsta proizvoda	Prihvati za vijčano glodalo