

**DUO-LOCK konusni produžetak, čelik, kratki SAFE-LOCK, DUO-LOCK prihvati /
Ø DS: DL20/25****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	220376 DL20/25
GTIN	4034221150127
Razred artikla	26Y

Opis**Izvedba:**

S oblogom za optimalno stezanje i otpuštanje.

Tehnički opis

Ø D ₂	19,3 mm
Ukupna duljina	95 mm
Ø drške D _s	25 mm
preporučeni okretni moment	80 Nm
DUO-LOCK prihvati	DL20
Unutarne hlađenje	da
Vrsta proizvoda	Prihvati za vijčano glodalo