

**DUO-LOCK konusni produžetak, čelik, dugi Cilindrična drška, DUO-LOCK prihvat / Ø DS: DL10/12****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	220378 DL10/12
GTIN	4034221149916
Razred artikla	26Y

Opis**Izvedba:**

S oblogom za optimalno stezanje i otpuštanje.

Tehnički opis

Ukupna duljina	120 mm
Ø D ₂	9,6 mm
preporučeni okretni moment	20 Nm
DUO-LOCK prihvat	DL10
Ø drške D _s	12 mm
Unutarnje hlađenje	da
Vrsta proizvoda	Prihvat za vijčano glodalo