

**DUO-LOCK cilindrični produžetak VHM Cilindrična drška, DUO-LOCK prihvat: DL20****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	220375 DL20
GTIN	4034221176769
Razred artikla	10N

Opis**Izvedba:**

Posebne mjere isporučive na upit.

Tehnički opis

Ukupna duljina	125 mm
L ₂	75 mm
Ø D ₂	19,3 mm
Ø drške D _s	20 mm
preporučeni okretni moment	80 Nm
DUO-LOCK prihvat	DL20
Unutarnje hlađenje	da
Vrsta proizvoda	Prihvat za vijčano glodalo