

**DUO-LOCK cilindrični produžetak VHM Cilindrična drška, DUO-LOCK prihvati: DL10****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	220375 DL10
GTIN	4034221176707
Razred artikla	10N

Opis**Izvedba:**

Posebne mjere isporučive na upit.

Tehnički opis

Ø D ₂	9,6 mm
L ₂	37,5 mm
Ukupna duljina	77,5 mm
preporučeni okretni moment	20 Nm
Ø drške D _s	10 mm
DUO-LOCK prihvati	DL10
Unutarnje hlađenje	da
Vrsta proizvoda	Prihvati za vijčano glodalo