

**DUO-LOCK cilindrični produžetak VHM Cilindrična drška, DUO-LOCK prihvat: DL12****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	220375 DL12
GTIN	4034221176721
Razred artikla	10N

Opis**Izvedba:**

Posebne mjere isporučive na upit.

Tehnički opis

Ø D ₂	11,5 mm
Ukupna duljina	93 mm
L ₂	45 mm
preporučeni okretni moment	30 Nm
Ø drške D _s	12 mm
DUO-LOCK prihvat	DL12
Unutarnje hlađenje	da
Vrsta proizvoda	Prihvat za vijčano glodalo