

**DUO-LOCK cilindrični produžetak VHM Cilindrična drška, DUO-LOCK prihvati: DL16****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	220375 DL16
GTIN	4034221176745
Razred artikla	10N

Opis**Izvedba:**

Posebne mjere isporučive na upit.

Tehnički opis

L ₂	60 mm
Ukupna duljina	108 mm
Ø D ₂	15,5 mm
Ø drške D _s	16 mm
preporučeni okretni moment	60 Nm
DUO-LOCK prihvati	DL16
Unutarnje hlađenje	da
Vrsta proizvoda	Prihvati za vijčano glodalo