

Garant**Pločica za ubodno tokarenje neutralna, HB9035, širina utora W: 1,5mm**

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	275000 1,5
GTIN	4062406798994
Razred artikla	21H

Opis

Izvedba:

S brušenim bočnim stranama.

Upotreba:

Za mali \varnothing odreza u kombinaciji s izmjenjivom glavom br. 274010 – 274026.

Odgovara:

Držač oštrice br. 274010 – 274026. Držači za tokarenje br. 274170 – 274171.

Tehnički opis

Kutni radijus	0,15 mm
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Posmak f u čeliku < 900 N/mm ²	0,03 mm/okr
Širina utora w	1,5 mm
Fina/gruba obrada	fina obrada
Prevlaka	TiCN
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Vrsta	HB9035

Broj zamjena/oštrica	1
Profil izmjenjive rezne pločice	neutralno
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za ubodno tokarenje

Podaci korisnika

	Prikladno za	V_c	ISO kod
Čelik < 500 N/mm ²	prikladno	140 m/min	P
Čelik < 750 N/mm ²	prikladno	120 m/min	P
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno	100 m/min	P
Čelik < 1100 N/mm ²	prikladno	80 m/min	P
Čelik < 1400 N/mm ²	prikladno	50 m/min	P
GG(G)	prikladno samo u posebnim uvjetima	80 m/min	K
kontinuirano	prikladno		
nepravilno	prikladno		
isprekidano	prikladno		
mokro maksimalno	prikladno		