


**Garant****Pločica za ubodno tokarenje neutralna, HB9140, širina utora W: 2,2mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	275003 2,2
GTIN	4062406805920
Razred artikla	21H

**Opis****Izvedba:**

S brušenim bočnim stranama.

**Upotreba:**

Za mali  $\varnothing$  odreza u kombinaciji s izmjenjivom glavom br. 274010 – 274026.

**Odgovara:**

Držač oštrice br. 274010 – 274026. Držači za tokarenje br. 274170 – 274171.

**Tehnički opis**

Fina/gruba obrada	fina obrada
Posmak f u čeliku < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,05 mm/okr
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Prevlaka	TiAlN <sup>2</sup>
Kutni radijus	0,2 mm
Širina utora w	2,2 mm
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Vrsta	HB9140

Broj zamjena/oštrica	1
Profil izmjenjive rezne pločice	neutralno
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za ubodno tokarenje

### Podaci korisnika

	Prikladno za	$V_c$	ISO kod
Čelik < 500 N/mm <sup>2</sup>	prikladno samo u posebnim uvjetima	130 m/min	P
Čelik < 750 N/mm <sup>2</sup>	prikladno samo u posebnim uvjetima	110 m/min	P
Čelik < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno samo u posebnim uvjetima	90 m/min	P
Čelik < 1100 N/mm <sup>2</sup>	prikladno samo u posebnim uvjetima	70 m/min	P
Čelik < 1400 N/mm <sup>2</sup>	prikladno samo u posebnim uvjetima	40 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	100 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	80 m/min	M
kontinuirano	prikladno		
nepravilno	prikladno samo u posebnim uvjetima		
mokro maksimalno	prikladno		