

Garant**Pločica za ubodno tokarenje neutralna, HU9310, širina utora W: 2,2mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	275006 2,2
GTIN	4062406805944
Razred artikla	21H

Opis**Izvedba:**

S brušenim bočnim stranama.

Upotreba:

Za mali \varnothing odreza u kombinaciji s izmjenjivom glavom br. 274010 – 274026.

Odgovara:

Držač oštrice br. 274010 – 274026. Držači za tokarenje br. 274170 – 274171.

Odgovara:

Za mali \varnothing odreza u kombinaciji s izmjenjivom glavom br. 274010 – 274026.

Tehnički opis

Širina utora w	2,2 mm
Kutni radijus	0,2 mm
Prevlaka	bez prevlake
Posmak f u čeliku < 900 N/mm ²	0,05 mm/okr
Fina/gruba obrada	fina obrada
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Uvjetovanost reza	kontinuirano

Vrsta	HU9310
Broj zamjena/oštrica	1
Profil izmjenjive rezne pločice	neutralno
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za ubodno tokarenje

Podaci korisnika

	Prikladno za	V_c	ISO kod
Aluminij, plastični materijali	prikladno	380 m/min	N
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno	360 m/min	N
Aluminij > 10% Si	prikladno	280 m/min	N
kontinuirano	prikladno		
nepravilno	prikladno samo u posebnim uvjetima		
mokro maksimalno	prikladno		