

Spremnici za slaganje sa snažnim stijenkama, Korisna dubina × korisna širina: 1200X800mm**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	963560 1200X800
GTIN	4251572702700
Razred artikla	96l

Opis**Izvedba:**

Robusni kontejneri za transport i slaganje izrađeni od čeličnog lima s dizajnom W-stuba i preklopljenim nosačem. Sa stabilnim zidnim pokrovom nalik na cijevi na vrhu, stabilnim okruglim perlama u području zida i poda i okruglim poljem za naljepnice za teretne naljepnice (naljepnice za teret se mogu lakše ukloniti s gumba). Robusni kutovi za slaganje i prihvat s podignutim kutovima. Veliki kontejneri mogu se dizati pomoću certificiranih kranskih traverza u vertikalnim vučnim lancima s kukama. Visina podnožja 100 mm.

Snažne stijenke.

Lakiranje:

RAL 7005 mišje siva.

Napomena:

Također dostupno u bojama plamenocrvena RAL 3000, reseda zelena RAL 6011 i encijan plava RAL 5010. Obratite nam se.

Tehnički opis

Nosivost	10000 kg
Ulazna širina	660 mm
širina	860 mm
Boja	mišje siva RAL 7005

Ulazna dubina	1060 mm
Izvedba zida	čvrsti zid
Visina punjenja	500 mm
Materijal	Čelični lim
Težina	53 kg
mogućnost pucanja	da
Visina podvozja	100 mm
Dubina	1260 mm
s mogućnošću slaganja jednog na drugo	da
Rubovi za slaganje, 3-strani	ne
Visina	670 mm
Nosivost	2000 kg
Maksimalna visina slaganja	600 mm
s ulaznim džepovima	ne
Prihvatni kutnici s ušicama	da
moguće slaganje različitih veličina jedno na drugo	ne
Korisna širina	800 mm
Korisna dubina	1200 mm
Vrsta proizvoda	Veliki spremnik za transport i okomito slaganje