

Spremnici za slaganje sa snažnim stijenkama, Korisna dubina × korisna širina: 800X500mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	963560 800X500
GTIN	4251572701406
Razred artikla	96l

Opis

Izvedba:

Robusni kontejneri za transport i slaganje izrađeni od čeličnog lima s dizajnom W-stuba i preklopljenim nosačem. Sa stabilnim zidnim pokrovom nalik na cijevi na vrhu, stabilnim okruglim perlama u području zida i poda i okruglim poljem za naljepnice za teretne naljepnice (naljepnice za teret se mogu lakše ukloniti s gumba). Robusni kutovi za slaganje i prihvat s podignutim kutovima. Veliki kontejneri mogu se dizati pomoću certificiranih kranskih traverza u vertikalnim vučnim lancima s kukama. Visina podnožja 100 mm.

Snažne stijenke.

Lakiranje:

RAL 7005 mišje siva.

Napomena:

Također dostupno u bojama plamenocrvena RAL 3000, reseda zelena RAL 6011 i encijan plava RAL 5010. Obratite nam se.

Tehnički opis

Maksimalna visina slaganja	500 mm
Prihvatni kutnici s ušicama	da
Visina punjenja	400 mm
širina	560 mm

Ulazna širina	360 mm
Nosivost	5000 kg
Visina	570 mm
Težina	27 kg
Boja	mišje siva RAL 7005
Visina podvozja	100 mm
s ulaznim džepovima	ne
Ulazna dubina	660 mm
moguće slaganje različitih veličina jedno na drugo	ne
Izvedba zida	čvrsti zid
Rubovi za slaganje, 3-strani	ne
Dubina	860 mm
mogućnost pucanja	da
Materijal	Čelični lim
s mogućnošću slaganja jednog na drugo	da
Nosivost	1000 kg
Korisna širina	500 mm
Korisna dubina	800 mm
Vrsta proizvoda	Veliki spremnik za transport i okomito slaganje