

**Spremnici za slaganje s poklopcem, Korisna dubina × korisna širina:  
800X500mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	963561 800X500
GTIN	4251572701604
Razred artikla	96l

**Opis****Izvedba:**

Robusni kontejneri za transport i slaganje izrađeni od čeličnog lima s dizajnom W-stuba i preklopljenim nosačem. Sa stabilnim zidnim pokrovom nalik na cijevi na vrhu, stabilnim okruglim perlama u području zida i poda i okruglim poljem za naljepnice za teretne naljepnice (naljepnice za teret se mogu lakše ukloniti s gumba). Robusni kutovi za slaganje i prihvat s podignutim kutovima. Veliki kontejneri mogu se dizati pomoću certificiranih kranskih traverza u vertikalnim vučnim lancima s kukama. Visina podnožja 100 mm.

S poklopcem.

**Lakiranje:**

RAL 7005 mišje siva.

**Napomena:**

Također dostupno u bojama plamenocrvena RAL 3000, reseda zelena RAL 6011 i encijan plava RAL 5010. Obratite nam se.

**Tehnički opis**

moguće slaganje različitih veličina jedno na drugo	ne
Težina	27 kg
Nosivost	1000 kg
Materijal	Čelični lim

Boja	mišje siva RAL 7005
Ulazna dubina	660 mm
Visina	570 mm
mogućnost pucanja	da
Prihvatni kutnici s ušicama	da
Visina punjenja	400 mm
Maksimalna visina slaganja	500 mm
s ulaznim džepovima	ne
Dubina	860 mm
Ulazna širina	360 mm
širina	560 mm
Nosivost	5000 kg
s mogućnošću slaganja jednog na drugo	da
Rubovi za slaganje, 3-strani	ne
Visina podvozja	100 mm
Izvedba zida	s poklopcem
Korisna širina	500 mm
Korisna dubina	800 mm
Vrsta proizvoda	Veliki spremnik za transport i okomito slaganje