

**Spremnici za slaganje s poklopcem, Korisna dubina × korisna širina:  
1200X800mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	963561 1200X800
GTIN	4251572702908
Razred artikla	96l

**Opis****Izvedba:**

Robusni kontejneri za transport i slaganje izrađeni od čeličnog lima s dizajnom W-stuba i preklopljenim nosačem. Sa stabilnim zidnim pokrovom nalik na cijevi na vrhu, stabilnim okruglim perlama u području zida i poda i okruglim poljem za naljepnice za teretne naljepnice (naljepnice za teret se mogu lakše ukloniti s gumba). Robusni kutovi za slaganje i prihvat s podignutim kutovima. Veliki kontejneri mogu se dizati pomoću certificiranih kranskih traverza u vertikalnim vučnim lancima s kukama. Visina podnožja 100 mm.

S poklopcem.

**Lakiranje:**

RAL 7005 mišje siva.

**Napomena:**

Također dostupno u bojama plamenocrvena RAL 3000, reseda zelena RAL 6011 i encijan plava RAL 5010. Obratite nam se.

**Tehnički opis**

Težina	53 kg
Dubina	1260 mm
Visina punjenja	500 mm
moгуćnost pucanja	da

Izvedba zida	s poklopcem
Visina podvozja	100 mm
Rubovi za slaganje, 3-strani	ne
Maksimalna visina slaganja	600 mm
moguće slaganje različitih veličina jedno na drugo	ne
Prihvatni kutnici s ušicama	da
Ulazna dubina	1060 mm
širina	860 mm
Nosivost	2000 kg
Visina	670 mm
s ulaznim džepovima	ne
Nosivost	10000 kg
Boja	mišje siva RAL 7005
s mogućnošću slaganja jednog na drugo	da
Ulazna širina	660 mm
Materijal	Čelični lim
Korisna širina	800 mm
Korisna dubina	1200 mm
Vrsta proizvoda	Veliki spremnik za transport i okomito slaganje