

duMONT

Šesterokutna igla za provlačenje HSS Za dosjede H8, Tip: 6



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	290431 6
GTIN	
Razred artikla	29J

Opis

Upotreba:

U jednom prolazu se izrezuje jedan unutarnji šesterokut.

Tehnički opis

Polazni provrt H8	6 mm
Duljina igle	152 mm
potreban prostorni tlak kod St50i maksimalna duljina prostora	460 kg
Duljina prostora u čeliku	7 - 19 mm
Rezni materijal	HSS
Vrsta proizvoda	Alat za prostornu prešu

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Aluminij, plastični materijali	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Aluminij	prikladno		
Aluminij > 10% Si	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Čelik < 500 N/mm ²	prikladno		

Čelik < 750 N/mm ²	prikladno
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima
INOX < 900 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima
GG(G)	prikladno
CuZn	prikladno
Grafit, GFK, CFK	prikladno samo u posebnim uvjetima
Ulje	prikladno