

duMONT**Četverokutna igla za provlačenje HSS Za dosjede H8, Tip: 6****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	290426 6
GTIN	
Razred artikla	29J

Opis**Upotreba:**

U jednom prolazu se izrezuje jedan unutarnji četverokut.

Tehnički opis

Duljina prostora u čeliku	6 - 19 mm
potreban prostorni tlak kod St50i maksimalna duljina prostora	660 kg
Polazni provrt H8	6,4 mm
Duljina igle	170 mm
Rezni materijal	HSS
Vrsta proizvoda	Alat za prostornu prešu

Podaci korisnika

	Prikladno za	V_c	ISO kod
Aluminij, plastični materijali	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Aluminij	prikladno		
Aluminij > 10% Si	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Čelik < 500 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 750 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima		
INOX < 900 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima		
GG(G)	prikladno		
CuZn	prikladno		
Grafit, GFK, CFK	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Ulje	prikladno		