

duMONT**Četverokutna igla za provlačenje HSS Za dosjede H8, Tip: 12****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	290426 12
GTIN	
Razred artikla	29J

Opis**Upotreba:**

U jednom prolazu se izrezuje jedan unutarnji četverokut.

Tehnički opis

Duljina igle	305 mm
Polazni provrt H8	12,8 mm
potreban prostorni tlak kod St50i maksimalna duljina prostora	2000 kg
Duljina prostora u čeliku	13 - 35 mm
Rezni materijal	HSS
Vrsta proizvoda	Alat za prostornu prešu

Podaci korisnika

	Prikladno za	V_c	ISO kod
Aluminij, plastični materijali	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Aluminij	prikladno		
Aluminij > 10% Si	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Čelik < 500 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 750 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima		
INOX < 900 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima		
GG(G)	prikladno		
CuZn	prikladno		
Grafit, GFK, CFK	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Ulje	prikladno		