

**Pneumatska ekscentrična brusilica CP7220CVE, Tip: 7220CVE****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	079654 7220CVE
GTIN	015451619435
Razred artikla	03R

Opis**Izvedba:**

Ekscentrična brusilica na komprimirani zrak 079654 7220 CVE posebno je razvijena za industrijsko brušenje, površinsku obradu i predpoliranje i nudi izvrsnu udobnost korisniku s mekom drškom u obliku dlana.

Broj okretaja u praznom hodu: 12000 min⁻¹

maksimalna potreba za zrakom: 486 l/min

Ø brusnog diska: 150 mm

Hod: 2,5 mm

Težina: 1,6 kg

Radna buka: 76 dB(A)

Tehnički opis

Radna buka	76 dB(A)
Hod	2,5 mm
Oznaka proizvođača	CP7220 CVE
maksimalna potreba za zrakom	486 l/min

Težina	1,6 kg
maksimalne vibracije prema EN	1,4 m/s ²
Ø brusnog diska	150 mm
Broj okretaja u praznom hodu	12000 min ⁻¹
Vrsta proizvoda	Ekscentrična brusilica