

**Mono držač alata za rezanje skraćeni za čeono ubodno tokarenje, lijevi, Ø  
Dmin: 110/170mm****Podaci za narudžbu**

|                |                |
|----------------|----------------|
| Broj narudžbe  | 278054 110/170 |
| GTIN           | 4062406840327  |
| Razred artikla | 22B            |

**Opis****Izvedba:**

Sve veličine sa samo jednim sjedištem pločica za dvije širine utora (3 mm i 4 mm).  
Za pločice za tokarenje br. 278029 - 278036

**Napomena:**

$D_1$  = minimalni Ø za 1. ubod /  $D_2$  = maksimalni Ø za 1. Utor.  
 $D_2$  = 999 kod oznake veličine u teoriji znači beskonačno.

**Tehnički opis**

|                                   |                                      |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| maksimalna dubina reza $t_{maks}$ | 14 mm                                |
| Širina drške b                    | 20×20 mm                             |
| Vijak                             | 279816 4                             |
| Primjena                          | lijevi                               |
| Unutarnje hlađenje                | ne                                   |
| Širina utora w                    | 3; 4 mm                              |
| Vrsta proizvoda                   | Izmjenjiva glava za ubodno tokarenje |

