

**Mono držač alata za rezanje skraćeni za čeono ubodno tokarenje, lijevi, Ø
Dmin: 240/350mm****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|----------------|
| Broj narudžbe | 278056 240/350 |
| GTIN | 4062406840501 |
| Razred artikla | 22B |

Opis**Izvedba:**

Sve veličine sa samo jednim sjedištem pločica za dvije širine utora (3 mm i 4 mm).

Za pločice za tokarenje br. 278029 - 278036

Napomena:

D_1 = minimalni Ø za 1. ubod / D_2 = maksimalni Ø za 1. Utor.

D_2 = 999 kod oznake veličine u teoriji znači beskonačno.

Tehnički opis

| | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| maksimalna dubina reza t_{maks} | 14 mm |
| Širina drške b | 25×25 mm |
| Vijak | 279816 4 |
| Primjena | lijevi |
| Unutarnje hlađenje | ne |
| Širina utora w | 3; 4 mm |
| Vrsta proizvoda | Izmjenjiva glava za ubodno tokarenje |

