



Kutna brusilica plosnate glave Akumulator, Tip: 4933478438



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	077139 4933478438
GTIN	4058546346294
Razred artikla	03L

Opis

Izvedba:

Snažna M18 FUEL™ **plosnata** kutna brusilica za radove u uskim područjima.

- **Dizajn plosnate glave omogućuje rad pod kutovima do 42°.**
- **Ugrađeni sustav za brzu izmjenu FIXTEC za zamjenu ploča bez alata.**
- **RAPIDSTOP™ za brzo kočenje pločice u kraće od 2 sekunde.**
- **Zaštita od ponovnog pokretanja i zaustavljanje povratnog udara za visoku zaštitu korisnika.**

Dio isporuke:

Bez baterija i punjača. Uključuje ručku protiv vibracija, zaštitni poklopac, rešetku za zaštitu od prašine, steznu garnituru, ručku protiv vibracije te transportni kofer.

Napomena:

Odgovarajuće zamjenske akumulatore i pribor možete pronaći pod br. 073809 i br. 073840.

Tehnički opis

Vrsta baterije	Litij-ionska
Nježni zalet	da
Broj sadržanih baterija	0
Opskrba energijom	Mrežni pogon
Težina	2,6 kg
maksimalni Ø diska	125 mm

Zaštita od preopterećenja	da
Oznaka proizvođača	M18FSAGF125XB-OX
maksimalan broj okretaja	8500 min ⁻¹
odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon	Milwaukee tip B 18 V
odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon	Milwaukee tip HB 18 V
Blokada pokretanja	da
Napon baterije	18 V
Blokada trzaja	da
Sigurnosni sklop	ne
Pakiranje	Kovčeg sustava (HD=Heavy Duty)
maksimalne vibracije prema EN	4,86 m/s ²
Vrsta proizvoda	Kutna brusilica