



Akumulatorske škare za lim, Tip: M18BMS20-0



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	078104 M18BMS20-0
GTIN	4002395006748
Razred artikla	03L

Opis

Izvedba:

Kompaktne akumulatorske škare za čiste rezove u čeliku bez izobličenja do maks. 2,0 mm.

- **Rezna glava koja se okreće za 360° s 12 točaka za zaključavanje – idealno za teško dostupna mjesta.**
- **Elektronika broja okretaja.**
- **In-line dizajn za najbolju moguću kontrolu.**

Dio isporuke:

Bez akumultora i bez punjača, u kartonu.

Napomena:

Odgovarajuće zamjenske baterije i punjače možete pronaći pod br. 073808 – br. 073840.

Tehnički opis

Napon baterije	18 V
Radius najmanje krivulje	180 mm
Broj sadržanih baterija	0
Opskrba energijom	Mrežni pogon
maksimalne vibracije prema EN	1,5 m/s ²
Vrsta baterije	Litij-ionska
Težina	2,3 kg

Širina reza	5 mm
odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon	Milwaukee tip HB 18 V
odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon	Milwaukee tip B 18 V
maksimalna dubina reza u aluminiju	3,2 mm
maksimalna dubina reza u čeliku	2 mm
Vrsta proizvoda	Škare za rezanje lima