



Kutna brusilica Akumulator, Tip: 4933478437



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	077143 4933478437
GTIN	4058546346287
Razred artikla	03L

Opis

Izvedba:

Kompaktna M18 FUEL™ akumulatorska kutna brusilica s **podesivim brojem okretaja**.

- **5 stupnjeva brzine za najbolje rezultate pri obradi nehrđajućeg čelika i aluminija, kao i uklanjanju hrđe i boje.**
- **RAPIDSTOP™ za brzo kočenje pločice u kraće od 2 sekunde za visoku razinu sigurnosti rukovatelja.**
- **Sigurnosni prekidač koji se ne može zaključati za visoku zaštitu korisnika.**

Verzija sa **sigurnosnom sklopkom** za visoku sigurnost korisnika.

Dio isporuke:

Bez baterija i punjača. Uključuje ručku protiv vibracija, zaštitni poklopac, rešetku za zaštitu od prašine, steznu garnituru, ručku protiv vibracije te transportni kofer.

Napomena:

Odgovarajuće zamjenske akumulatori i pribor možete pronaći pod br. 073809 i br. 073840.

Tehnički opis

Sigurnosni sklop	da
Pakiranje	Kovčeg sustava (HD=Heavy Duty)
maksimalan broj okretaja	3500 - 8500 min ⁻¹
Težina	2,7 kg
Vrsta baterije	Litij-ionska

Broj sadržanih baterija	0
Nježni zalet	da
Oznaka proizvođača	M18FSAGF125XPDB-OX
maksimalna dubina razdvajanja	33 mm
Blokada trzaja	da
Opskrba energijom	Mrežni pogon
maksimalne vibracije prema EN	5,01 m/s ²
Napon baterije	18 V
Zaštita od preopterećenja	da
odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon	Milwaukee tip B 18 V
odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon	Milwaukee tip HB 18 V
maksimalni Ø diska	125 mm
Blokada pokretanja	da
Vrsta proizvoda	Kutna brusilica