



Baterijska tračna brusilica, Tip: M18FBTS75



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	077331 M18FBTS75
GTIN	4058546374082
Razred artikla	03L

Opis

Izvedba:

Snažna M18baterijska tračna brusilica s POWERSTATE™ motorom bez četkica za brzo uklanjanje materijala i smanjeno stvaranje topline.

- **Ekvivalentna snaga izmjenične struje od 900 watta.**
- **Vrijeme rada do 20 minuta s jednom 5,0 Ah baterijom.**
- **Ručka podesiva bez alata omogućuje optimalno rukovanje brusilicom kod svih primjena.**
- **„Flush To Wall# omogućuje korištenje tračne brusilice blizu okomite površine ili u uskim kutovima.**
- **Moguća upotreba s vrećicom za prašinu ili vanjskim usisom.**

Dio isporuke:

Bez baterije i bez punjača, uključujući vrećicu za prašinu, u kartonu.

Napomena:

Odgovarajuće zamjenske baterije i punjače možete pronaći pod br. 073808 – br. 073840.

Odgovarajuće brusne trake pronaći ćete pod br. 558014.

Tehnički opis

odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon	Milwaukee tip B 18 V
odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon	Milwaukee tip HB 18 V
Broj sadržanih baterija	0

Vrsta baterije	Litij-ionska
Širina brusne trake	75 mm
brusna površina	90 × 135 mm
Opskrba energijom	Mrežni pogon
Brzina trake	230 - 410 m/min
Napon baterije	18 V
Težina bez baterije	3,9 kg
Duljina brusne trake	457
Vrsta proizvoda	Tračno brusilo