

**Kutna brusilica GWS, tip: 14-125****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	077109 14-125
GTIN	4059952576466
Razred artikla	03C

Opis**Izvedba:**

Snažan motor od 1.400 W i duži vijek trajanja: Maksimalna produktivnost kroz više snage i bolju robusnost.

Izvanredan, ergonomski obujam ručke: Prvoklasna ergonomija zahvaljujući značajno smanjenom opsegu ručke.

KickBackControl, meko pokretanje, zaštita od ponovnog pokretanja, zaštita od preopterećenja, amortizacija vibracija i odabir broja okretaja.

Dio isporuke:

Uključuje zaštitni poklopac siguran od zakretanja, set stezaljki, dodatnu ručicu.

Tehnički opis

Raspon broja okretaja	11500 min ⁻¹
Blokada pokretanja	da
Posebnost	KickBack Control, spori početak
Blokada trzaja	da
Opskrba energijom	Mrežni pogon
Pakiranje	Karton
Nazivni napon	230 V
maksimalni Ø diska	125 mm

Oznaka proizvođača	GWS 14-125
Priključni navoj	M14
Mrežni napon	230 V
Težina	2,3 kg
Mrežna frekvencija	50 Hz
Nježni zalet	da
Prihvat snaga	1400 W
Vrsta proizvoda	Kutna brusilica