



## Akumulatorska bušilica-odvijač, tip: M12FDD2-2



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	070210 M12FDD2-2
GTIN	4058546029883
Razred artikla	03L

### Opis

#### Izvedba:

**MILWAUKEE – akumulatorska bušilica-odvijač** Akumulatorska bušilica-odvijač s 2 brzine i s hodom desno/lijevo i visokim provrtom. REDLITHIUM™ baterije s **nadzorom pojedinačnih stanica i prikazom razine napunjenosti**. Robusno **metalno kućište prijenosnika** za dugi vijek trajanja. **FIXTEC metalna brzostezna glava za svrdlo** sa zaključavanjem vretena. LED-osvjetljenje radnog područja. Ručica s mekanom oblogom za visoku udobnost tijekom upotrebe.

- **POWERSTATE™ motor bez četkica za više snage u kompaktnijem dizajnu (168 mm duljine).**
- **REDLINK PLUS™ elektronika za inteligentno upravljanje napajanjem i zaštitu od preopterećenja.**
- **16-stupanjsko elektroničko podešavanje okretnog momenta plus stupanj bušenja.**

#### Prednost:

Elektronika REDLINK PLUS™.

#### Dio isporuke:

Uključujući 2× litij-ionske baterije 12 V / 2,0 Ah, punjač, kopču za pojas, HD kutiju.

#### Napomena:

Odgovarajuće zamjenske akumulatore i punjače pronaći ćete pod br. 073814, br. 073815, br. 073829 i br. 073840.

## Tehnički opis

maksimalan broj okretaja 1. brzina	0 - 450 min <sup>-1</sup>
Broj sadržanih baterija	2
odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon	Milwaukee tip B 12 V
Opskrba energijom	Akumulatorski pogon
maskimalan okretni moment tvrdo	44 Nm
Težina	1,2 kg
Područje stezanja brzostezne glave	1,5 - 13 mm
Konstrukcija motora	Motor bez četkica
prikladno za materijal	čelik
prikladno za materijal	čelik
Kapacitet baterije	2 Ah
maksimalne vibracije prema EN	< 2,5 m/s <sup>2</sup>
Vrsta baterije	Litij-ionska
maksimalni Ø spiralne rupe u čeliku	13 mm
Pakiranje	Kovčeg sustava (HD=Heavy Duty)
Oznaka proizvođača	M12 FDD-202X
Napon baterije	12 V
tipična uporaba	Strong
maksimalni Ø spiralne rupe u drvu	35 mm
maksimalan broj okretaja 2. brzina	1700 min <sup>-1</sup>
Vrsta proizvoda	Bušilica-odvijač

## Pribor

Kutni adapter tip WB1	073920 WB1
Kutni adapter tip OSD2	073920 OSD2
Uređaj za punjenje akumulatora tip M1218C	073840 M1218C

Uređaj za punjenje akumulatora tip M1218FC	073840 M1218FC
Li-Ion System M4B2/M12B2 Vrsta baterije MB12	073814 MB12