



Akumulatorski udarni odvijač, tip: M12FID2-2



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	074014 M12FID2-2
GTIN	4058546376710
Razred artikla	03L

Opis

Izvedba:

- Robusni i učinkoviti baterijski udarni odvijač FUEL™ s EC motorom bez četkica POWERSTATE™.
- Dugi vijek trajanja motora i visoka energetska učinkovitost.
- Stabilno metalno kućište prijenosnika i ergonomska središnja ručka s mekanim postoljem.
- Prikaz stanja napunjenosti baterije.
- LED osvjetljenje radnog područja.
- S hodom udesno/ulijevo i elektroničkim upravljanjem broja okretaja.
- Elektronika REDLINK PLUS™ – jedinstveno upravljanje snagom.
- DRIVE CONTROL™ omogućuje brzo mijenjanje četiri stupnja s različitim postavkama broja okretaja i okretnog momenta.

Kompaktni udarni odvijač (duljine 127 mm) s prihvatom za nastavke HEX od 1/4 cola.

Prednost:

Vrhunski model FUEL™.

Dio isporuke:

Uključujući 2xlitij-ionska akumulatora , punjač, HD kutiju.

Tehnički opis

odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon	Milwaukee tip B 12 V
maksimalan Ø vijka (8,8 – 12,9)	M14
Napon baterije	12 V
Dimenzije prihvata za alat	1/4 col
Broj udaraca 2. stuba	0 - 2900 min ⁻¹
Broj sadržanih baterija	2
Vrsta baterije	Litij-ionska baterija
prikladno za materijal	čelik
Oznaka proizvođača	M12 FID2-202X
Kapacitet baterije	2 Ah
Pogonski profil prihvata za alat	HEX (E 6,3)
tipična uporaba	Strong
Težina	0,9 kg
Opskrba energijom	Akumulatorski pogon
maksimalan okretni moment 1. stuba	170 Nm
Broj udaraca 3. stuba	0 - 3600 min ⁻¹
Pakiranje	Kovčeg sustava (HD=Heavy Duty)
maksimalne vibracije prema EN	1,5 m/s ²
Broj udaraca 1. stuba	0 - 1700 min ⁻¹
Vrsta proizvoda	Udarni vijak

Pribor

Li-Ion System M4B2/M12B2 Vrsta baterije MB12	073814 MB12
Li-Ion System M12B4 Vrsta baterije MB12	073815 MB12
Uređaj za punjenje akumulatora tip M1218C	073840 M1218C