



Akumulatorska bušilica-odvijač bez baterije i punjača, Tip: M12FDD2-2



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	070214 M12FDD2-2
GTIN	4058546376666
Razred artikla	03L

Opis

Izvedba:

MILWAUKEE – akumulatorska bušilica-odvijač

Akumulatorska bušilica-odvijač s 2 brzine i s hodom desno/lijevo i visokim provrtom.

Robusno **metalno kućište prijenosnika** za dugi vijek trajanja.

FIXTEC metalna brzostezna glava za svrdlo sa zaključavanjem vretena.

LED-osvjetljenje radnog područja. Ručica s mekanom oblogom za visoku udobnost tijekom upotrebe.

- **POWERSTATE™ motor bez četkica za veću snagu, kompaktne konstrukcije (duljine 168 mm).**
- **REDLINK PLUS™ elektronika za inteligentno upravljanje snagom i zaštitu od preopterećenja.**
- **16-stupanjsko elektronsko podešavanje okretnog momenta plus stupanj bušenja.**

Prednost:

Elektronika REDLINK PLUS™.

Napomena:

Odgovarajuće zamjenske akumulatore i punjače možete pronaći pod br. 073815 i br. 073840.

Tehnički opis

Područje stezanja brzostezne glave	1,5 - 13 mm
Opskrba energijom	Akumulatorski pogon
maksimalan broj okretaja 1. brzina	0 - 450 min ⁻¹
maksimalni Ø spiralne rupe u čeliku	13 mm
Konstrukcija motora	Motor bez četkica
maskimalan okretni moment tvrdo	37 Nm
odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon	Milwaukee tip B 12 V
maksimalni Ø spiralne rupe u drvu	35 mm
Težina	1,2 kg
maksimalan broj okretaja 2. brzina	1700 min ⁻¹
Pakiranje	Kovčeg sustava (HD=Heavy Duty)
tipična uporaba	Strong
maksimalne vibracije prema EN	< 2,5 m/s ²
prikladno za materijal	drvo
prikladno za materijal	drvo
Vrsta proizvoda	Bušilica-odvijač
USP1	12V, 2 brzine
USP2	Motor bez četkica, stezni raspon brzostezne glave 1.5-13, bez baterije i punjača

Pribor

Kutni adapter tip WB1	073920 WB1
Kutni adapter tip OSD2	073920 OSD2
Uređaj za punjenje akumulatora tip M1218C	073840 M1218C
Li-Ion System M4B2/M12B2 Vrsta baterije MB12	073814 MB12
Uređaj za punjenje akumulatora tip M1218FC	073840 M1218FC