



## Akumulatorska bušilica-odvijač, tip: M12FDD2-4



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	070210 M12FDD2-4
GTIN	4058546029906
Razred artikla	03L

### Opis

#### Izvedba:

**MILWAUKEE – akumulatorska bušilica-odvijač** Akumulatorska bušilica-odvijač s 2 brzine i s hodom desno/lijevo i visokim provrtom. REDLITHIUM™ baterije s **nadzorom pojedinačnih stanica i prikazom razine napunjenosti**. Robusno **metalno kućište prijenosnika** za dugi vijek trajanja. **FIXTEC metalna brzostezna glava za svrdlo** sa zaključavanjem vretena. LED-osvjetljenje radnog područja. Ručica s mekanom oblogom za visoku udobnost tijekom upotrebe.

- **POWERSTATE™ motor bez četkica za više snage u kompaktnijem dizajnu (168 mm duljine).**
- **REDLINK PLUS™ elektronika za inteligentno upravljanje napajanjem i zaštitu od preopterećenja.**
- **16-stupanjsko elektroničko podešavanje okretnog momenta plus stupanj bušenja.**

#### Prednost:

Elektronika REDLINK PLUS™.

#### Dio isporuke:

Uključujući 2× litij-ionske baterije 12 V / 4,0 Ah, punjač, kopču za pojas, HD kutiju.

#### Napomena:

Odgovarajuće zamjenske akumulatore i punjače pronaći ćete pod br. 073814, br. 073815, br. 073829 i br. 073840.

## Tehnički opis

maksimalni Ø spiralne rupe u čeliku	13 mm
Pakiranje	Kovčeg sustava (HD=Heavy Duty)
Opskrba energijom	Akumulatorski pogon
odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon	Milwaukee tip B 12 V
tipična uporaba	Strong
Kapacitet baterije	4 Ah
Broj sadržanih baterija	2
Oznaka proizvođača	M12FDD-402X
maksimalne vibracije prema EN	< 2,5 m/s <sup>2</sup>
Napon baterije	12 V
prikladno za materijal	drvo
prikladno za materijal	čelik
Vrsta baterije	Litij-ionska
maksimalan broj okretaja 1. brzina	0 - 450 min <sup>-1</sup>
Težina	1,4 kg
maksimalni Ø spiralne rupe u drvu	35 mm
Konstrukcija motora	Motor bez četkica
maskimalan okretni moment tvrdo	44 Nm
maksimalan broj okretaja 2. brzina	1700 min <sup>-1</sup>
Područje stezanja brzostezne glave	1,5 - 13 mm
Vrsta proizvoda	Bušilica-odvijač

## Pribor

Li-Ion System M12B4 Vrsta baterije MB12	073815 MB12
Kutni adapter tip WB1	073920 WB1
Uređaj za punjenje akumulatora tip M1218C	073840 M1218C

Uređaj za punjenje akumulatora tip M1218FC	073840 M1218FC
Kutni adapter tip OSD2	073920 OSD2