



Iglični označivač FlyMarker® mini 65/30 Pogon na baterije, kapacitet baterije: 2X2Ah



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe

085754 2X2

GTIN

Razred artikla

04F

Opis

Izvedba:

Za trajno obilježavanje / označavanje / stavljanje natpisa na pojedinačne i serijske dijelove od različitih materijala (čelik, nehrđajući čelik, aluminij, bakar, mjed, plastika, alatni čelik, kaljeni čelici do 62 HRC itd.).

- **Snažan, elektromagnetski pogon igle za obilježavanje.**
- **Jednostavan, intuitivan softver sa zaštitom lozinkom i redizajniranim parametrom za brzi uvid u svaku programsku liniju.**
- **Veliki zaslon u boji od 4,3 cola.**
- **Najnovija tehnologija procesora za glatku navigaciju izbornikom i vrlo kratko vrijeme pokretanja (vrijeme podizanja sustava).**
- **1:1 pregled polja za označavanje na zaslonu.**
- **Kućište od nelomljive plastike ojačane staklenim vlaknima.**
- **Sučelja: USB-A, USB-B i Ethernet.**
- **Vrsta pisma: Točkasta matrica u rasteru 5×7 ili 9×13, visina pisma 1,0 – 10,0 mm i više.**
- **Kvalitetno, dvostruko vođenje linija za precizne rezultate obilježavanja.**
- **Okruglo obilježavanje radijalno i aksijalno te obilježavanje kružnih lukova.**

Iznimno praktičan, 100 % prijenosan **baterijski sustav za ručno označavanje** s korisničkim sučeljem na dodir i velikim zaslonom u boji od 4,3 inča.

- **Uklj. HPGL paket (za označavanje pojedinačnih logotipa i ispitnih znakova, CE znaka itd.)**

- **Uklj. komfort paket (npr. za oznaku smjene, prethodno pozicioniranje, višestruko označavanje itd.)**
- **Interna memorija za više stotina datoteka s oznakama, veličina pisma i logotipa.**
- **Dostupno na 15 jezika.**

Polje označivanja: 65 × 30 mm.

Dio isporuke:

Uključujući komplet alata, VHM iglu za označavanje od 90°. Sklopivi kutnik s protukliznom oblogom, šablonom za podešavanje i koferom za nošenje, **2 × 18V li-ion baterije**, punjač.

Napomena:

Vrsta pisma za visinu pismu višu od 10,0 mm na upit.

Tehnički opis

| | |
|--|-------------------|
| Broj sadržanih baterija | 2 |
| Nazivni napon | 18 V |
| Prihvat | USB sučelje |
| Vrsta baterije | Litij-ionska |
| Opskrba energijom | Mrežni pogon |
| Visina natpisa | 1 - 10 mm |
| Kapacitet baterije | 2 Ah |
| Maksimalna širina polja za označavanje | 65 mm |
| maksimalna visina polja za označavanje | 30 mm |
| Vrsta proizvoda | Iglični označivač |

Pribor

| | |
|--|-----------|
| Igla za označavanje za FlyMarker® kut igle za označavanje 90 stupanj | 085790 90 |
| Zamjenska baterija za FlyMarker® mini 18 V | 085764 |
| Punjač za baterije od 18 V | 085768 |