



## Iglični označivač FlyMarker® mini 120/45 Pogon na baterije, kapacitet baterije: 2X4



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe

085753 2X4

GTIN

Razred artikla

04F

### Opis

#### Izvedba:

Za trajno obilježavanje / označavanje / stavljanje natpisa na pojedinačne i serijske dijelove od različitih materijala (čelik, nehrđajući čelik, aluminij, bakar, mjed, plastika, alatni čelik, kaljeni čelici do 62 HRC itd.).

- Snažan, elektromagnetski pogon igle za obilježavanje.
- Jednostavan, intuitivan softver sa zaštitom lozinkom i novo dizajniranim prikazom parametara za brzi uvid u svaki redak programa
- Veliki 4,3-inčni zaslon u boji
- Najnovija tehnologija procesora za glatku navigaciju izbornicima i vrlo brzo pokretanje (vrijeme pokretanja).
- 1:1 pregled polja za označavanje na zaslonu.
- Kućište od nelomljive plastike ojačane staklenim vlaknima.
- Sučelja: USB-A, USB-B i Ethernet.
- Vrsta pisma: Točkasta matrica u rasteru 5×7 ili 9×13, visina pisma 1,0 – 10,0 mm i više.
- Vrsta pisma za visinu pisma višu od 10,0 mm na upit.
- Kvalitetno, dvostruko vođenje linija za precizne rezultate obilježavanja.
- Okruglo obilježavanje radialno i aksijalno te obilježavanje kružnih lukova.

Iznimno praktičan, 100 % prijenosan **baterijski sustav za ručno označavanje** s korisničkim sučeljem na dodir i velikim zaslonom u boji od 4,3 inča.

**Dio isporuke:**

Uključujući komplet alata, VHM iglu za označavanje od 90°. Sklopivi kutnik s protukliznom oblogom, etalomom i koferom, **2 x 18V li-ion baterije**, punjač.

**Tehnički opis**

Nazivni napon	18 V
Opskrba energijom	Mrežni pogon
Broj sadržanih baterija	2
Vrsta baterije	Litij-ionska
Kapacitet baterije	4 Ah
Visina natpisa	1 - 10 mm
Prihvat	USB sučelje
Maksimalna širina polja za označavanje	120 mm
maksimalna visina polja za označavanje	45 mm
Vrsta proizvoda	Iglični označivač