



Baterijski ručni usisavač, Tip: M18CV-0



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	070233 M18CV-0
GTIN	4002395289998
Razred artikla	03L

Opis

Izvedba:

Snažan ručni usisavač od 18 V za drvo, metal i grubu prljavštinu.

- **HEPA-filtar skuplja 99,97 % svih čestica prašine.**
- **Jednostavnoprovjerakoličine prljavštine u prihvatnom spremniku.**
- **Prekidač se može zaključati za kontinuirani rad.**

Dio isporuke:

Bez baterije i bez punjača.

Uključuje fleksibilno usisno crijevo, 2 produžne cijevi, mlaznicu za fuge, mlaznicu za grubu prljavštinu.

Napomena:

Odgovarajuće zamjenske baterije i punjače možete pronaći pod br. 073808 – br. 073840.

Tehnički opis

Broj sadržanih baterija	0
Prostorna struja	1019 l/min
Težina bez baterije	1,6 kg
Duljina usisnog crijeva	1,2 m
Vrsta baterije	Litij-ionska
Napon baterije	18 V

Obujam spremnika	2,5 l
Oznaka proizvođača	M18CV-0
Opskrba energijom	Mrežni pogon
odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon	Milwaukee tip B 18 V
odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon	Milwaukee tip HB 18 V
Vrsta proizvoda	Usisavanje