



Udarna bušilica, tip: GSB212RCK



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	075720 GSB212RCK
GTIN	3165140505642
Razred artikla	03B

Opis

Izvedba:

Udarna bušilica s visokoučinkovitim motorom visokog zakretnog momenta za najteže primjene (bušenje, rad sa šupljim krunama za bušenje i rupičastima pilama) kao za pritezanje vijcima i mješanje.

- **Nova sigurnosna ručica s inovativnim pričvršćenjem i mekanom drškom za sigurno držanje stroja.**
- **Robusno metalno kućište prijenosnika za dugi vijek trajanja.**
- **Mehanička preopteretiva spojka Antirotacija za visoki stupanj radne sigurnosti i pri najtežim primjenama.**
- **Brzostezna glava za svrdlo s jednim tuljcem i sa sustavom Auto-Lock za brzu izmjenu alata sa samo jednom rukom.**
- **Rotacijska ploča s četkicama za jednaku snagu desnog i lijevog hoda.**
- **Grlo vretena - Ø 43 mm (europski standard) – koristi se na stalku za bušilicu.**
- **2-stupanjski mjenjač.**
- **Torque-Control za visoku preciznost: preodabir snage rotiranja za ravnomjerno okretanje vijaka.**
- **Constant-Electronic za ugodan rad: broj okretaa i pri opterećenju drži konstantnim.**

Dio isporuke:

Uključuje dodatnu ručku, graničnik dubine 210 mm, brzosteznu glavu za bušenje 13 mm, transportni kofer.

Tehnički opis

Područje stezanja brzostezne glave	1,5 - 13 mm
maksimalni Ø spiralne rupe u drvu	40 mm
maksimalne vibracije prema EN	14,6 m/s ²
Prihvat snaga	1300 W
Težina	2,9 kg
Oznaka proizvođača	GSB 21-2 RCT
maksimalan broj udaraca	15300 min ⁻¹
maksimalan broj okretaja 1. brzina	900 min ⁻¹
Opskrba energijom	Mrežni pogon
maksimalan okretni moment	43 Nm
Pakiranje	Transportni kovčeg
Prihvat stezne glave	1/2 cola – 20 UNF
maksimalni Ø spiralne rupe u čeliku	16 mm
maksimalni Ø spiralne rupe u betonu	22 mm
maksimalan broj okretaja 2. brzina	3000 min ⁻¹
Vrsta proizvoda	Udarana bušilica