

**Garant****Glodalo za utore HSS-Co8, bez prevlake, Ø e8 DC: 7,5mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	191000 7,5
GTIN	4045197098948
Razred artikla	11W

**Opis****Izvedba:**

Geometrija čeone oštrice za ukapanje.

**Upotreba:**Za glodanje **utora za klin** (džepova) ili za glodanje iz sredine obratka.**Tehnički opis**

Broj učinkovitih oštrica Z (na stani obujma)	2
Ø reza $D_c$	7,5 mm
Posmak $f_z$ za kopirno glodanje u čeliku $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,016 mm
Ø drške $D_s$	10 mm
Duljina rezne oštrice $L_s$	10 mm
Ukupna duljina L	60 mm
Prevlaka	bez prevlake
Rezni materijal	HSS Co 8
Standard	DIN 327 D
Tip	N
Tolerancija nazivnog Ø	e8
Kut spirale	30 stupanj
Smjer ispostave	vodoravno, koso i okomito
Drška	DIN 1835 B

Unutarnje hlađenje	ne
Tolerancija drške	h6
Kut skošenih rubova	90 stupanj
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Glodalo za utore

### Podaci korisnika

	Prikladno za	$V_c$	ISO kod
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno samo u posebnim uvjetima	83 m/min	N
Aluminij > 10% Si	prikladno samo u posebnim uvjetima	37 m/min	N
Čelik < 500 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	28 m/min	P
Čelik < 750 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	23 m/min	P
Čelik < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno samo u posebnim uvjetima	23 m/min	P
GG(G)	prikladno samo u posebnim uvjetima	23 m/min	K
CuZn	prikladno samo u posebnim uvjetima	55 m/min	N
Uni	prikladno		
mokro maksimalno	prikladno		