

**Garant****Glodalo, TiAlN, Øxduljina js14 DC: 8X80mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	190750 8X80
GTIN	4045197098757
Razred artikla	11W

**Opis**

Izvedba:

Specijalna geometrija rezne oštrice za aluminij i plastični materijal. Sa samo jednom reznom oštricom za čeno i obodno rezanje. S brušenim suženjem.<br>Vel. 5x100 specijalna primjena glodala za izradu utora za istjecanje vode.

Upotreba:

Za glodanje utora na vratima i prozorima od aluminija i plastike na specijalnim glodalicama s visokim brojem okretaja (Elu, Haffner itd.).

**Tehnički opis**

Duljina izboja L <sub>1</sub> uključ. oslobađanje	54 mm
Broj zubi Z	1
Duljina skošenja pod 45°	0,23 mm
Ø reza D <sub>c</sub>	8 mm
Ø drške D <sub>s</sub>	8 mm
Ukupna duljina L	80 mm
Duljina rezne oštrice L <sub>s</sub>	14 mm
Smjer ispostave	vodoravno, koso i okomito
Drška	Cilindrična drška s h6
Tolerancija nazivnog Ø	js14
Kut spirale	30 stupanj
Kut skošenih rubova	45 stupanj

Prevlaka	TiAlN
Rezni materijal	HSS Co 5
Unutarnje hlađenje	ne
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Kutna glodača glava

### Podaci korisnika

	Prikladno za	$V_c$	ISO kod
Aluminij, plastični materijali	prikladno	200 m/min	N
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno	120 m/min	N
Aluminij > 10% Si	prikladno samo u posebnim uvjetima	100 m/min	N
Čelik < 500 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	78 m/min	P
CuZn	prikladno samo u posebnim uvjetima	90 m/min	N
mokro minimalno	prikladno samo u posebnim uvjetima		
suho	prikladno		