

Garant**Glodalo za utore HSS-Co8, bez prevlake, Ø e8 DC: 21,7mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	191000 21,7
GTIN	4045197099228
Razred artikla	11W

Opis**Izvedba:**

Geometrija čeone oštrice za ukapanje.

Upotreba:Za glodanje **utora za klin** (džepova) ili za glodanje iz sredine obratka.**Tehnički opis**

Broj učinkovitih oštrica Z (na stani obujma)	2
Posmak f_z za kopirno glodanje u čeliku $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,062 mm
Ø reza D_c	21,7 mm
Ø drške D_s	20 mm
Duljina rezne oštrice L_s	22 mm
Ukupna duljina L	88 mm
Prevlaka	bez prevlake
Rezni materijal	HSS Co 8
Standard	DIN 327 D
Tip	N
Tolerancija nazivnog Ø	e8
Kut spirale	30 stupanj
Smjer ispostave	vodoravno, koso i okomito

Drška	DIN 1835 B
Unutarnje hlađenje	ne
Tolerancija drške	h6
Kut skošenih rubova	90 stupanj
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Glodalo za utore

Podaci korisnika

	Prikladno za	V_c	ISO kod
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno samo u posebnim uvjetima	83 m/min	N
Aluminij > 10% Si	prikladno samo u posebnim uvjetima	37 m/min	N
Čelik < 500 N/mm ²	prikladno	28 m/min	P
Čelik < 750 N/mm ²	prikladno	23 m/min	P
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	23 m/min	P
GG(G)	prikladno samo u posebnim uvjetima	23 m/min	K
CuZn	prikladno samo u posebnim uvjetima	55 m/min	N
Uni	prikladno		
mokro maksimalno	prikladno		