



## Udarno svrdlo od tvrdog metala SDS-plus „7X“, Ø×ukupna duljina: 20X250mm



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	789058 20X250
GTIN	4059952532158
Razred artikla	76K

### Opis

#### Izvedba:

Nova generacija **EXPERT SDS-Plus „7X“** sa zavarenom glavom od punog tvrdog metala s 4 oštrice. Oblikovane oštrice s velikim učinkom bušenja, dugi radni vijek i slabo trošenje. Ne zapinje u armiranom betonu.

#### Upotreba:

Za bušenje betona, prirodnog kamena i zida – s maksimalnim komforom kod bušenja. Iznimno tihi rad, savršeno za kružne rupe. **Dizajn 2+2** spirale za brzo odvođenje čestica materijala kod bušenja, male vibracije i veliku stabilnost. Manje umaranje za čovjeka te manje opterećenje udarne bušilice.

### Tehnički opis

Duljina spirale	200 mm
Ø	20 mm
Broj oštrica Z	4
ukupna duljina	250 mm
Rezni materijal	Tvrdi metal (HM)
Zakivanje s udarcem / bez udarca	Bušenje s udarcem
Drška	SDS Plus
Vrsta proizvoda	Svrdlo za kamen

