

ELTEN**Niske cipele, sive VINTAGE Low ESD, S3, EU veličina cipela: 40**

Podaci za narudžbu

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 092230 40 |
| GTIN | 4030839220344 |
| Razred artikla | 09P |

Opis

Izvedba:

Moderne zaštitne cipele vintage dizajna.

- **Gornji dio od otporne goveđe kože.**
- **Prozirna tekstilna podstava BIOACTIVE za ugodnu klimu stopala.**
- **Podstavljeni jezik.**
- **Uložak za cijelu površinu cipele ESD PRO grey.**
- **TPU/PU potplat L10, protuklizni.**
- **ESD oprema.**

Zaštitne cipele s tekstilnom podstavom Bioactive. Posebno **nježan prema koži i za suzbijanje mirisa**. Dodatne vezice kao dio isporuke (sive).

Standard:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC

Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191.

Dio isporuke:

Uključuje dodatne vezice sive boje.

Napomena:

Roba se nalazi u skladištu u EU veličinama 39 – 46, postoji mogućnost narudžbe u veličinama 37 – 48.

Tehnički opis

| | |
|------|------|
| Boja | siva |
|------|------|

| Materijal unutarnje obloge | Prozračna unutarnja tekstilna podstava |
|--|---|
| Standard | Opskrba umetcima, provjereno prema grad. prototipu prema DGUV pravilo 191 |
| Vodonepropusnost čitave cipele | da |
| Zatvaranje | Vezica |
| antistatički | da |
| Materijal đona | TPU-/PU |
| EU veličina obuće | 40 |
| namijenjen za ortopedske uloške | da |
| đon otporan na ulja i benzin | da |
| Završni materijal | Goveđa koža |
| Zaštita od probijanja | Tekstil |
| Materijal kapice za zaštitu nožnih prstiju | Čelik |
| Tip cipela | Polucipela |
| Apsorpcija energije na području pete | da |
| Sprečava klizanje | da |
| protiv prodora vode i upijanja vode | da |
| Razred zaštite | S3 |
| Serija | VINTAGE |
| Spol | Muškarci |
| elektrostatsko svojstvo | EGB/ESD |
| Vrsta proizvoda | Zaštitna cipela |