

**VHM vretenasto glodalo DIN 6535 HB, bez prevlake, Ø DC: 14mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	201200 14
GTIN	4045197112286
Razred artikla	12X

Opis**Izvedba:**

Čvrste i oštre rezne oštrice.
Dimenzije slične DIN 6527.

Tehnički opis

Posmak f_z za glodanje utora u aluminiju, kratkih odlomaka	0,05 mm
Ø reza D_c	14 mm
Duljina skošenja pod 45°	0,1 mm
Broj zubi Z	2
Posmak f_z za obodno glodanje u aluminiju, kratkih odlomaka	0,07 mm
Ø drške D_s	14 mm
Ukupna duljina L	75 mm
Duljina rezne oštrice L_s	18 mm
Smjer ispostave	vodoravno, koso i okomito
Drška	DIN 6535 HB s h6
Tolerancija nazivnog Ø	h10
Kut spirale	45 stupanj
Kut skošenih rubova	45 stupanj

Prevlaka	bez prevlake
Rezni materijal	VHM
Standard	DIN 6527
Tip	W
Širina zahvata a_e kod glodanja	0,5×D kod trimanja
Širina zahvata a_e kod glodanja	Dubina reza punog žlijeba 1×D
Unutarnje hlađenje	ne
Prsten u boji	žuto
Vrsta proizvoda	Kutna glodača glava

Podaci korisnika

	Prikladno za	V_c	ISO kod
Aluminij	prikladno	180 m/min	N
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno	140 m/min	N
Aluminij > 10% Si	prikladno	105 m/min	N
PMMA akril	prikladno	180 m/min	N
PE-HD	prikladno	130 m/min	N
PA 66	prikladno	150 m/min	N
PEEK	prikladno	130 m/min	N
PF 31	prikladno	110 m/min	N
Honeycomb sendvič konstrukcije	prikladno samo u posebnim uvjetima	180 m/min	N
Cu	prikladno	140 m/min	N
CuZn	prikladno	180 m/min	N
mokro maksimalno	prikladno		
mokro minimalno	prikladno		
suho	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Zrak	prikladno		

