

Okvir tip S610-M18-U, Dubina 1100 mm, Visina: 4500mm**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	991322 4500
GTIN	4058255104314
Razred artikla	96P

Opis**Izvedba:**

Profili okvira s ojačanjem za rešetkastu konstrukciju. Čvrste temeljne ploče prenose opterećenje u tlo. Isporučuje se s 4 podna usidrenja i 2 limene podloške 2 mm po okviru.

Opis:**Ugradne mjere:****Ukupna duljina regala:**

Za okvire stalka S610-M18-U: nominalna duljina + broj stalka × 86 mm.

Odgovara:

Paletni regali od godine proizvodnje 08/2018.

Lakiranje:

Slično kao prometno plava boja RAL 5017, **presvučeno prahom.**

Napomena:

Potrebna nosivost polja regala određuje vrstu okvira. Vidi tablicu opterećenja.

Isporučuju se pojedinačni, nesloženi elementi, s obzirom na to da su transportni troškovi u tom slučaju manji. Isporučka bez montaže.

Za regale izrađene do 05/2022., šipke se smiju koristiti samo u slučaju zamjene kod oštećenja.

Ako se regal mijenja, npr. ugradnjom dodatnih razina, potrebno je izvršiti ponovni izračun prema DIN EN 15512:2020.

Tehnički opis

Područje primjene	Paletni regal
Dubina	1 100 mm
Visina	4500 mm
Tip profila za okvir	S610-M18-U
Atribut imena proizvoda	Dubina 1100 mm
Vrsta proizvoda	Okvir stupa