



LED džepna lampa s baterijom, Tip: 170



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	081364 170
GTIN	4062406942595
Razred artikla	02A

Opis

Izvedba:

Punjiva i robusna LED džepna svjetiljka od eloksiranog aluminija. **Sklop u 2 faze** s dodatnom **funkcijom pojačanja** pruža **odličnu izlaznu snagu svjetla** za sve primjene. Fokusiranje s jednom rukom omogućuje brzu i jednostavnu regulaciju konusa svjetlosnog snopa.

- **Nadzor punjenja i pražnjenja pomoću LED indikatora u boji na prekidaču.**
- **Dugo vrijeme rada uz konstantnu izlaznu snagu svjetla.**
- **USB-C priključak za punjenje.**
- **Zaštita od kotrljanja.**
- **S glavom svjetiljke koja se može usmjeriti.**

Funkcija:

IP54: Postoji zaštita od prskanja vode iz svih smjerova i zaštita od naslaga prašine iznutra (zaštićeno od prašine), kao i potpuna zaštita od dodira.

Dio isporuke:

Uključuje i USB kabel za punjenje i bateriju. S trakom za nošenje oko ruku.

Napomena:

Odgovarajuće zamjenske akumulatore pronaći ćete pod br. 081365

Tehnički opis

Opskrba energijom	Mrežni pogon
Ukupna duljina	164 - 176 mm
Kapacitet baterije	2,9 Ah
CRI vrijednost	>80

Jakost svjetlosti	500 lm
Trajanje osvjetljenja	2 h
Težina	160 g
Trajanje osvjetljenja stupanj 2	4,5 h
Vrsta baterije	Litij-ionska baterija
Ø glave	32 mm
Broj sadržanih baterija	1
Zamijenjiva baterija	da
Trajanje pojačanog svjetla	30 s
Funkcija džepne svjetiljke	Fokus
Napon baterije	3,7 V
Pojačanje svjetlosnog toka	900 lm
Rasvjetno tijelo	LED svjetiljka
IP-klasa zaštite	IP 54
Jakost svjetlosti stupanj 2	200 lm
Vrsta proizvoda	Džepna svjetiljka

Pribor

Zamjenski akumulator 18650

081365 18650