

**HOLEX****LED džepna lampa s baterijom, Tip: 130****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	081362 130
GTIN	4062406942571
Razred artikla	02A

**Opis****Izvedba:**

Punjiva i robusna LED džepna svjetiljka od eloksiranog aluminija. **Sklop u 2 faze** s dodatnom **funkcijom pojačanja** pruža **odličnu izlaznu snagu svjetla** za sve primjene. Fokusiranje s jednom rukom omogućuje brzu i jednostavnu regulaciju konusa svjetlosnog snopa.

- **Nadzor punjenja i pražnjenja pomoću LED indikatora u boji na prekidaču.**
- **Dugo vrijeme rada uz konstantnu izlaznu snagu svjetla.**
- **USB-C priključak za punjenje.**
- **Zaštita od kotrljanja.**
- **S glavom svjetiljke koja se može usmjeriti.**

**Funkcija:**

IP54: Postoji zaštita od prskanja vode iz svih smjerova i zaštita od naslaga prašine iznutra (zaštićeno od prašine), kao i potpuna zaštita od dodira.

**Dio isporuke:**

Uključuje i USB kabel za punjenje i bateriju. S trakom za nošenje oko ruku.

**Napomena:**

Odgovarajuće zamjenske akumulatore pronaći ćete pod br. 081365

**Tehnički opis**

Trajanje osvjetljenja	1 h
IP-klasa zaštite	IP 54
Ukupna duljina	118 - 130 mm
Jakost svjetlosti	300 lm

Težina	70 g
Broj sadržanih baterija	1
Kapacitet baterije	0,9 Ah
Opskrba energijom	Mrežni pogon
Jakost svjetlosti stupanj 2	100 lm
Zamijenjiva baterija	da
Napon baterije	3,7 V
Funkcija džepne svjetiljke	Fokus
Vrsta baterije	Litij-ionska baterija
Ø glave	26 mm
Pojačanje svjetlosnog toka	450 lm
Trajanje osvjetljenja stupanj 2	2,5 h
Rasvjetno tijelo	LED svjetiljka
CRI vrijednost	>80
Trajanje pojačanog svjetla	30 s
Vrsta proizvoda	Džepna svjetiljka

## Pribor

Zamjenski akumulator 14500	081365 14500
----------------------------	--------------