



LED štapna lampa s baterijom, Tip: 120



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	081360 120
GTIN	4062406942557
Razred artikla	02A

Opis

Izvedba:

Punjiva i robusna LED džepna svjetiljka od eloksiranog aluminijskog aluminija. **Sklop u 2 faze** s dodatnom **funkcijom pojačanja** pruža **odličnu izlaznu snagu svjetla** za sve primjene. Fokusiranje s jednom rukom omogućuje brzu i jednostavnu regulaciju konusa svjetlosnog snopa.

- **Nadzor punjenja i pražnjenja pomoću LED indikatora u boji na prekidaču.**
- **Dugo vrijeme rada uz konstantnu izlaznu snagu svjetla.**
- **USB-C priključak za punjenje.**
- **Zaštita od kotrljanja.**
- **S glavom svjetiljke koja se može usmjeriti.**

Funkcija:

IP54: Postoji zaštita od prskanja vode iz svih smjerova i zaštita od naslaga prašine iznutra (zaštićeno od prašine), kao i potpuna zaštita od dodira.

Dio isporuke:

Uključuje i USB kabel za punjenje i bateriju. S trakom za nošenje oko ruku.

Napomena:

Odgovarajuće zamjenske akumulatore pronaći ćete pod br. 081365

Tehnički opis

Vrsta baterije	Litij-ionska baterija
Pojačanje svjetlosnog toka	130 lm
Trajanje pojačanog svjetla	30 s
Zamijenjiva baterija	da
Ø glave	18 mm

Trajanje osvjetljenja	1 h
Kapacitet baterije	0,32 Ah
IP-klasa zaštite	IP 54
Trajanje osvjetljenja stupanj 2	3 h
Opskrba energijom	Mrežni pogon
Rasvjetno tijelo	LED svjetiljka
Težina	29,5 g
Ukupna duljina	112 - 120 mm
Napon baterije	3,7 V
Jakost svijetlosti	80 lm
Funkcija džepne svjetiljke	Fokus
Broj sadržanih baterija	1
Jakost svijetlosti stupanj 2	30 lm
CRI vrijednost	>80
Vrsta proizvoda	Džepna svjetiljka

Pribor

Zamjenski akumulator 10440	081365 10440
----------------------------	--------------