

HOLEX**LED džepna lampa s baterijom, Tip: 150****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	081363 150
GTIN	4062406942588
Razred artikla	02A

Opis**Izvedba:**

Punjiva i robusna LED džepna svjetiljka od eloksiranog aluminija. **Sklop u 2 faze** s dodatnom **funkcijom pojačanja** pruža **odličnu izlaznu snagu svjetla** za sve primjene. Fokusiranje s jednom rukom omogućuje brzu i jednostavnu regulaciju konusa svjetlosnog snopa.

- **Nadzor punjenja i pražnjenja pomoću LED indikatora u boji na prekidaču.**
- **Dugo vrijeme rada uz konstantnu izlaznu snagu svjetla.**
- **USB-C priključak za punjenje.**
- **Zaštita od kotrljanja.**
- **S glavom svjetiljke koja se može usmjeriti.**

Funkcija:

IP54: Postoji zaštita od prskanja vode iz svih smjerova i zaštita od naslaga prašine iznutra (zaštićeno od prašine), kao i potpuna zaštita od dodira.

Dio isporuke:

Uključuje i USB kabel za punjenje i bateriju. S trakom za nošenje oko ruku.

Napomena:

Odgovarajuće zamjenske akumulatore pronaći ćete pod br. 081365

Tehnički opis

Jakost svjetlosti stupanj 2	140 lm
IP-klasa zaštite	IP 54
Ø glave	28 mm
Ukupna duljina	144 - 154 mm
Opskrba energijom	Mrežni pogon

Kapacitet baterije	1,6 Ah
Zamijenjiva baterija	da
Vrsta baterije	Litij-ionska baterija
Broj sadržanih baterija	1
Jakost svjetlosti	400 lm
Funkcija džepne svjetiljke	Fokus
Trajanje osvjjetljenja stupanj 2	5 h
Napon baterije	3,7 V
CRI vrijednost	>80
Trajanje osvjjetljenja	1,5 h
Rasvjetno tijelo	LED svjetiljka
Trajanje pojačanog svjetla	30 s
Težina	95 g
Pojačanje svjetlosnog toka	700 lm
Vrsta proizvoda	Džepna svjetiljka

Pribor

Zamjenski akumulator 16650	081365 16650
----------------------------	--------------