



LED štapna lampa s baterijom, Tip: 160



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	081361 160
GTIN	4062406942564
Razred artikla	02A

Opis

Izvedba:

Punjiva i robusna LED džepna svjetiljka od eloksiranog aluminija. **Sklop u 2 faze** s dodatnom **funkcijom pojačanja** pruža **odličnu izlaznu snagu svjetla** za sve primjene. Fokusiranje s jednom rukom omogućuje brzu i jednostavnu regulaciju konusa svjetlosnog snopa.

- **Nadzor punjenja i pražnjenja pomoću LED indikatora u boji na prekidaču.**
- **Dugo vrijeme rada uz konstantnu izlaznu snagu svjetla.**
- **USB-C priključak za punjenje.**
- **Zaštita od kotrljanja.**
- **S glavom svjetiljke koja se može usmjeriti.**

Funkcija:

IP54: Postoji zaštita od prskanja vode iz svih smjerova i zaštita od naslaga prašine iznutra (zaštićeno od prašine), kao i potpuna zaštita od dodira.

Dio isporuke:

Uključuje i USB kabel za punjenje i bateriju. S praktičnom kopčom za džep.

Napomena:

Odgovarajuće zamjenske akumulatore pronaći ćete pod br. 081365

Tehnički opis

Opskrba energijom	Mrežni pogon
Jakost svjetlosti stupanj 2	50 lm
Pojačanje svjetlosnog toka	250 lm
Trajanje osvjjetljenja	1 h
Broj sadržanih baterija	1

Ukupna duljina	154 - 161 mm
Vrsta baterije	Litij-ionska baterija
Ø glave	18 mm
Napon baterije	3,7 V
Težina	41 g
Jakost svjetlosti	150 lm
Kapacitet baterije	0,6 Ah
Rasvjetno tijelo	LED svjetiljka
IP-klasa zaštite	IP 54
Trajanje osvjetljenja stupanj 2	3 h
Funkcija džepne svjetiljke	Fokus
Zamijenjiva baterija	da
CRI vrijednost	>80
Trajanje pojačanog svjetla	30 s
Vrsta proizvoda	Džepna svjetiljka

Pribor

Zamjenski akumulator 10840	081365 10840
----------------------------	--------------