

AEG

Akumulatorska bušilica-odvijač, tip: BS18C3BL4



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	070222 BS18C3BL4
GTIN	4058546362188
Razred artikla	07A

Opis

Izvedba:

AEG – aku odvijač

- Robusna, praktična akumulatorska bušilica-odvijač s 2 brzine s hodom desno/lijevo.
- FIXTEC brzostezna glava za svrdlo sa zaključavanjem vretena.
- Ručica s mekanom oblogom za visoku udobnost u korištenju.
- LED osvjetljenje radnog područja.
- Metalna stezna glava od 13 mm.
- 24-stupanjsko podešavanje okretnog momenta.
- Izuzetno kompaktno i lagano.
- Metalno kućište zupčanika

Uvodno objašnjenje, reklamni tekst:

- Robusna, praktična akumulatorska bušilica-odvijač s 2 brzine s hodom desno/lijevo.
- FIXTEC brzostezna glava za svrdlo sa zaključavanjem vretena.
- Ručica s mekanom oblogom za visoku udobnost u korištenju.

Dio isporuke:

Uključujući 2x18V/4,0 Ah PRO Li-Ionske SHD baterije, punjač, transportni kofer.

Napomena:

Odgovarajuće zamjenske akumulatore i punjače možete pronaći od br. 073820 i br. 073846 – br. 073848.

Odgovarajuće punjače i starter setove pronaći ćete pod br. 073841 i br. 073844.

Tehnički opis

Napon baterije	18 V
Pakiranje	Transportni kofer
Težina	5,88 kg
Konstrukcija motora	Brushless
Broj sadržanih baterija	2
maksimalni Ø spiralne rupe u drvu	65 mm
tipična uporaba	Heavy Duty
maksimalni Ø spiralne rupe u čeliku	13 mm
maskimalan okretni moment tvrdo	110 Nm
Vrsta baterije	Litij-ionska baterija
Područje stezanja brzostezne glave	1,5 - 13 mm
maksimalan broj okretaja 1. brzina	0 - 500 min ⁻¹
maksimalan broj okretaja 2. brzina	0 - 2100 min ⁻¹
Oznaka proizvođača	BS18C3BL-402C
Opskrba energijom	Akumulatorski pogon
Kapacitet baterije	4 Ah
Vrsta proizvoda	Bušilica-odvijač
USP1	18V
USP2	FIXTEC brzostezna glava s mekim rukohvatom Softgrip